

 Mahr**Mikrometr zewnętrzny, zakres pomiarowy: 100-125mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420410 100-125
GTIN	4059192003685
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:****Bardzo dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików****spiekanych.** Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Dźwignia ustalająca. Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni. Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.**w dostawie::**

od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym.

Opis techniczny

odczyt	0,01 mm
Ø bębena pomiarowego	17,5 mm
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
Ø wrzeciona	6,5 mm
zakres pomiarowy	100 - 125 mm
Kalibracja	B2
granica błędu	6 µm
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy

Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	Mikrometr

Usługi

Kalibracja DAkkSMikrometr zewnętrzny wraz ze wzorcem nastawczym maks. zakres pomiarowy 200 mm	022050 200
KalibracjaMikrometr zewnętrzny wraz ze wzorcem nastawczym maks. zakres pomiarowy 200 mm	022040 200

Akcesoria

Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 100 mm	421100 100
--	------------