

Mahr**Mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 125-150 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420410 125-150
GTIN	2050001053114
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:****Dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych.**

Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe.

Dźwignia ustalająca.

Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni.

Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.

w dostawie::

od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym.

norma: DIN 863

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: B2

Kalibracja: B1

odczyt: 0,01 mm

Ø wrzeciona: 6,5 mm

Ø bębena pomiarowego: 17,5 mm

Opis techniczny

Ø wrzeciona	6,5 mm
Ø bębena pomiarowego	17,5 mm
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
odczyt	0,01 mm

zakres pomiarowy	125 - 150 mm
Kalibracja	B2
Kalibracja	B1
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Kalibracja wzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 300 mm	012110 300
Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 200 mm	012050 200
Znakowanie opis laserowy	018940