



Śruby teowe (10.9. / 8.8.) pojedyncze, typ: 2220315



Dane zamówienia

Numer katalogowy	375305 2220315
GTIN	4020772080648
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

Śruby teowe, odkuwane, gwint walcowany.

wykonanie standardowe, klasa wytrzymałości = 10,9 (dla M6-12).

Klasa wytrzymałości = 8,8 (dla M14-24).

Norma:

DIN 787

w dostawie::

pojedyncze śruby, bez nakrętki i podkładki.

Wyp. dodatkowe:

podkładki zob. nr 375340, nakrętki wysokie nr 375385

wskazówka:

· **przykład odczytu - wielkość 6625 oznacza: rowek teowy = 6 mm, gwint (G) = M6, długość (L) = 25 mm.**

wymiar nominalny rowka teowego: 22 mm

gwint G: M20

długość L: 315 mm

długość gwintu b: 190 mm

mniejsza szerokość nakrętki a: 21,7 mm

szerokość nakrętki e: 35 mm

Opis techniczny

wysokość k	14 mm
wymiar nominalny rowka teowego	22 mm
długość gwintu b	190 mm

mniejsza szerokość nakrętki a	21,7 mm
szerokość nakrętki e	35 mm
gwint G	M20
długość L	315 mm
typ	787