

**Mikrometr zewnętrzny, zakres pomiarowy: 175-200mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420410 175-200
GTIN	2050001053138
Klasa artykułu	43A

Opis**Wykonanie:****Bardzo dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików****spiekanych.**
Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe.
Dźwignia ustalająca.
Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni.
Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.**w dostawie::**

od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym.

Opis techniczny

Ø bębena pomiarowego	17,5 mm
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
zakres pomiarowy	175 - 200 mm
odczyt	0,01 mm
Ø wrzeciona	6,5 mm
Kalibracja	B2
granica błędu	7 µm
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy

Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	Mikrometr

Usługi

Kalibracja DAkkSMikrometr zewnętrzny wraz ze wzorcem nastawczym maks. zakres pomiarowy 200 mm	022050 200
KalibracjaMikrometr zewnętrzny wraz ze wzorcem nastawczym maks. zakres pomiarowy 200 mm	022040 200