

HOLEX®**Suwmiarki traserskie, zakres pomiarowy: 400 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	446300 400
GTIN	4045197204943
Klasa artykułu	42D

Opis**Wykonanie:**

Powierzchnia chromowana matowo, z czytelnie wygrawerowaną skalą.

norma: Norma zakładowa

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: A1

podziałka/odczyt: 0,05 mm

długość prowadnicy traserskiej: 160 mm

Opis techniczny

długość prowadnicy traserskiej	160 mm
zakres pomiarowy	0 - 400 mm
granica błędu	100 µm
podziałka/odczyt	0,05 mm
norma	Norma zakładowa
materiał	Stal stopowa, INOX
wszystkie części	hartowane
powierzchnia	matowana
Opakowanie	sztywny pojemnik

Kalibracja	A1
Technika pomiarowa	analogowe

Usługi

Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 500 mm	011030 500
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 500 mm	011050 500