


**HOLEX®****Duże mikrometry zewnętrzne z podziałką 100-częściową, zakres pomiarowy: 25-150 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420770 25-150
GTIN	4045197203892
Klasa artykułu	42B

**Opis****Wykonanie:**

Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Bardzo dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Dźwignia ustalająca. Duży bębenek ze 100-częściową podziałką i prec. grzechotką. Lekki kabłąk, pokryty lakierem młotkowym.

norma: DIN 863

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/100 mm

Kalibracja: S3

odczyt: 0,01 mm

Ø wrzeciona: 8 mm

odcinek pomiarowy wrzeciona: 25 mm

Ø bębena pomiarowego: 25 mm

liczba końcówek pomiarowych: 5

liczba wzorców nastawczych: 5

**Opis techniczny**

odczyt	0,01 mm
liczba wzorców nastawczych	5
Ø wrzeciona	8 mm

liczba końcówek pomiarowych	5
Ø bębena pomiarowego	25 mm
odcinek pomiarowy wrzeciona	25 mm
podziałka bębena pomiarowego	1/100 mm
zakres pomiarowy	25 - 150 mm
Kalibracja	S3
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

## Usługi

Kalibracja mikrometrów z przedłużkami zakres pomiarowy 25-150 mm	011210 25-150
Znakowanie opis laserowy	018940

## Akcesoria

Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 50 mm	421100 50
---	-----------