


HOLEX®**Duże mikrometry zewnętrzne z podziałką 100-częściową, zakres pomiarowy:
150-300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420770 150-300
GTIN	4045197203908
Klasa artykułu	42B

Opis**Wykonanie:**

Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Bardzo dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Dźwignia ustalająca. Duży bębenek ze 100-częściową podziałką i prec. grzechotką. Lekki kabłąk, pokryty lakierem młotkowym.

norma: DIN 863

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/100 mm

Kalibracja: S3

odczyt: 0,01 mm

Ø wrzeciona: 8 mm

odcinek pomiarowy wrzeciona: 25 mm

Ø bębena pomiarowego: 25 mm

liczba końcówek pomiarowych: 6

liczba wzorców nastawczych: 6

Opis techniczny

liczba końcówek pomiarowych	6
odczyt	0,01 mm
liczba wzorców nastawczych	6

podziałka bębena pomiarowego	1/100 mm
odcinek pomiarowy wrzeciona	25 mm
zakres pomiarowy	150 - 300 mm
Ø bębena pomiarowego	25 mm
Ø wrzeciona	8 mm
Kalibracja	S3
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Kalibracja mikrometrów z przedłużkami zakres pomiarowy 150-300 mm	011210 150-300
Znakowanie opis laserowy	018940