

**HOLEX®****Pryzmy magnetyczne, pojedyncze, Długość × szerokość: 80X70 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	447120 80X70
GTIN	2050000965425
Klasa artykułu	42D

## Opis

### Wykonanie:

3 magnetyczne powierzchnie styku (mała i duża pryzma, powierzchnia górna i dolna - włączane jednocześnie).

Powierzchnia czołowa oraz powierzchnie boczne szlifowane z dokładnym zachowaniem kąta do obu pryzm. **Tolerancje płaskości i równoległości płaszczyzn 0,01 mm.**

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: Cena na zapytanie ofertowe

do wałków o  $\varnothing$ : 6 - 66 mm

wysokość: 95 mm

masa (szt.): 3 kg

## Opis techniczny

masa (szt.)	3 kg
szerokość	70 mm
długość	80 mm
wysokość	95 mm

do wałków o $\emptyset$	6 - 66 mm
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	Cena na zapytanie ofertowe