


HOLEX®**Duże mikrometry zewnętrzne z podziałką 100-częściową, zakres pomiarowy: 100-200 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	420770 100-200
GTIN	4045197203915
Klasa artykułu	42B

Opis**Wykonanie:**

Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Bardzo dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Dźwignia ustalająca. Duży bębenek ze 100-częściową podziałką i prec. grzechotką. Lekki kabłąk, pokryty lakierem młotkowym.

norma: DIN 863

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/100 mm

Kalibracja: S3

odczyt: 0,01 mm

Ø wrzeciona: 8 mm

odcinek pomiarowy wrzeciona: 25 mm

Ø bębena pomiarowego: 25 mm

liczba końcówek pomiarowych: 4

liczba wzorców nastawczych: 4

Opis techniczny

odcinek pomiarowy wrzeciona	25 mm
podziałka bębena pomiarowego	1/100 mm
zakres pomiarowy	100 - 200 mm

Ø wrzeciona	8 mm
Ø bębena pomiarowego	25 mm
liczba wzorców nastawczych	4
liczba końcówek pomiarowych	4
odczyt	0,01 mm
Kalibracja	S3
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Kalibracja mikrometrów z przedłużkami zakres pomiarowy 100-200 mm	011210 100-200
Znakowanie opis laserowy	018940

Akcesoria

Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 100 mm	421100 100
--	------------