


**HOLEX®****Pryzmy kątowe, regulowane, Długość × szerokość: 75X25 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	447070 75X25
GTIN	4029713238629
Klasa artykułu	42D

## Opis

### Wykonanie:

Z hartowanej stali, odprężane i precyzyjnie szlifowane.

Odczyt kąta lub ustawianie za pomocą noniusza.

Blokowane wkrętem ustalającym. **Tolerancje płaskości 0,01 mm.**

wszystkie części: hartowane

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: Cena na zapytanie ofertowe

odczyt kąta: 10 min, kątowna

dokładność kąta: 10 min, kątowna

do wałków o  $\varnothing$ : 6 - 28 mm

masa: 0,5 kg

## Opis techniczny

długość	75 mm
szerokość	25 mm
do wałków o $\varnothing$	6 - 28 mm
odczyt kąta	10 min, kątowna
dokładność kąta	10 min, kątowna

masa	0,5 kg
wszystkie części	hartowane
Opakowanie	sztywny pojemnik
Kalibracja	Cena na zapytanie ofertowe