

**Cyfrowe mikrometry zewnętrzne, duże, zakres pomiarowy: 0-150mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	421558 0-150
GTIN	4946368695884
Klasa artykułu	44A

Opis**Wykonanie:**

Wrzeczono i powierzchnie pomiarowe szlifowane. Zaciskowa dźwignia ustalająca. Grzechotka precyzyjna. **6 łatwych do wymiany kowadełek pomiarowych, zapewniających zakres pomiarowy 150 mm w każdym zestawie.**

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Klasa dokładności:

$(4 + L / 75) \mu\text{m}$.

w dostawie::

Wrzeczona pomiarowe, wzorce nastawcze, 1 bateria nr 081560 wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497445.

Opis techniczny

Ø wrzeczona	6,35 mm
masa	0,96 kg
zakres pomiarowy	0 - 150 mm
Ø bębena pomiarowego	18 mm
odcinek pomiarowy wrzeczona	25 mm

Karta danych

skok wrzeciona	0,5 mm
liczba wzorców nastawczych	5
granica błędu	6 µm
odczyt	0,001 mm
Kalibracja	S3
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 357
Liczba dołączonych baterii	1
stopień ochrony IP	IP 65
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Norma	norma zakładowa
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztywny pojemnik
Rodzaj produktu	mikrometrów

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/421558-0-150>