

**HOLEX®****Suwmiarki traserskie z drążkiem, długość trasowania: 300 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	445500 300
GTIN	4045197204806
Klasa artykułu	42D

**Opis****Wykonanie:**

Mocny, okrągły drążek z precyzyjną podziałką mm i rowkiem prowadzącym. Suwak z ogranicznikiem krążkowym i noniusem 1/10. Z wymiennym rysikiem traserskim o  $\varnothing$  5 mm.

Kalibracja: A2

podziałka/odczyt: 0,1 mm

**Opis techniczny**

długość trasowania	300 mm
granica błędu	150 $\mu$ m
podziałka/odczyt	0,1 mm
$\varnothing$ rysika traserskiego	5 mm
Kalibracja	A2

**Usługi**

Kalibracja głębokościomierzy hakowych maks. zakres pomiarowy 300 mm	011200 300
Znakowanie opis laserowy	018940

**Akcesoria**

Zamienny rysik traserski do nr 445500	445600
---------------------------------------	--------

