

Mitutoyo**Cyfrowe mikrometry zewnętrzne, duże, zakres pomiarowy: 150-300 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	421558 150-300
GTIN	4946368695891
Klasa artykułu	44A

Opis

Wykonanie:

Wrzeczono i powierzchnie pomiarowe szlifowane. Zaciskowa dźwignia ustalająca. Grzechotka precyzyjna. **6 łatwych do wymiany kowadełek pomiarowych, zapewniających zakres pomiarowy 150 mm w każdym zestawie.**

Klasa dokładności:

$(4 + L / 75) \mu\text{m}$.

w dostawie::

Wrzeczona pomiarowe, sprawdziany, 1 bateria nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497445.

norma: DIN 863

złącze: Złącze USB

złącze: Złącze Digimatic

stopień ochrony IP: IP 65

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: S3

odczyt: 0,001 mm

Ø wrzeczona: 6,35 mm

skok wrzeczona: 0,5 mm

odcinek pomiarowy wrzeczona: 25 mm

Ø bębenka pomiarowego: 18 mm

masa: 1,88 kg

Opis techniczny

liczba wzorców nastawczych	6
skok wrzeciona	0,5 mm
odcinek pomiarowy wrzeciona	25 mm
Ø wrzeciona	6,35 mm
Ø bębena pomiarowego	18 mm
zakres pomiarowy	150 - 300 mm
masa	1,88 kg
odczyt	0,001 mm
Kalibracja	S3
z bateriami / akumulatorkami	081560 357
liczba baterii	1
norma	DIN 863
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze Digimatic
stopień ochrony IP	IP 65
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik

Usługi

Kalibracja mikrometrów z przedłużkami zakres pomiarowy 150-300 mm	011210 150-300
Znakowanie opis laserowy	018940

Akcesoria

Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D2	497445 D2
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ USB2	497445 USB2
Odbiornik / interfejs klawiatury USB	498965
Przewody przyłączeniowe z przyciskiem danych typ D1	497445 D1
Nadajnik typ S16E	498966 S16E

Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa 357

081560 357

Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB

498975