

## Mitutoyo

### Cyfrowe mikrometry zewnętrzne, IP65, zakres pomiarowy: 75-100 mm



#### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 421515 75-100 |
| GTIN             | 4946368672939 |
| Klasa artykułu   | 44A           |

#### Opis

##### Wykonanie:

Dokładność większa niż wymagana przez **DIN 863**. Bardzo duże wskazania LCD (7,5 mm) zapewniające pewny i szybki odczyt, blokada klawiatury. Powierzchnie pomiarowe pokryte węglnikami spiekanymi. **Wykonanie przeciwwstrząsowe**. Wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane.

##### w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. 357, od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym.

##### Wyp. dodatkowe:

Nr 421525 i 421527, przewód do transmisji danych nr 497445.

norma: Norma zakładowa

stopień ochrony IP: IP 65

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: B1

Kalibracja: B2

odczyt: 0,001 mm

granica błędu: 3 µm

Ø wrzeciona: 6,35 mm

skok wrzeciona: 0,5 mm

#### Opis techniczny

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Ø wrzeciona      | 6,35 mm     |
| zakres pomiarowy | 75 - 100 mm |
| skok wrzeciona   | 0,5 mm      |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| granica błędu                | 3 µm             |
| odczyt                       | 0,001 mm         |
| Kalibracja                   | B1               |
| Kalibracja                   | B2               |
| liczba baterii               | 1                |
| z bateriami / akumulatorkami | 081560 357       |
| norma                        | Norma zakładowa  |
| stopień ochrony IP           | IP 65            |
| Technika pomiarowa           | cyfrowy          |
| Opakowanie                   | sztywny pojemnik |

## Usługi

|   |            |
|---|------------|
| Kalibracja wzorców nastawczych do mikrometrów maks. wymiar nominalny 100 mm | 012110 100 |
| Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 100 mm                        | 012050 100 |
| Znakowanie opis laserowy  | 018940     |
| Kalibracja DAkkS Mikrometr kabłąkowy maks. zakres pomiarowy 100 mm          | 012060 100 |

## Akcesoria

|  |            |
|--|------------|
| Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 75 mm        | 421100 75  |
| Baterie guzikowe/baterie specjalne wielkość międzynarodowa 357 | 081560 357 |