

HOLEX®**Przmy podwójne z kabłąkiem, para, nierdzewne, Długość × szerokość:
50X40 mm**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 447020 50X40 |
| GTIN | 4045197205056 |
| Klasa artykułu | 42D |

Opis

Wykonanie:

Precyzyjne wykonanie, **tolerancje płaskości i równoległości płaszczyzn 0,004 mm**. Przmy ze stali hartowanej, odprężane i dokładnie szlifowane parami. Rowki przmowe o różnej głębokości; 2 powierzchnie przylegania. Solidny kabłąk zaciskowy z pokrętkiem do mocowania detali. ze stali nierdzewnej.

wszystkie części: hartowane

Kalibracja: Cena na zapytanie ofertowe

do wałków o Ø: 5 - 30 mm

wysokość: 50 mm

masa (szt.): 0,55 kg

Opis techniczny

| | |
|---------------|-----------|
| wysokość | 50 mm |
| do wałków o Ø | 5 - 30 mm |
| masa (szt.) | 0,55 kg |

| | |
|------------------|----------------------------|
| szerokość | 40 mm |
| długość | 50 mm |
| wszystkie części | hartowane |
| Kalibracja | Cena na zapytanie ofertowe |