

HOLEX®**Suwmiarki traserskie, zakres pomiarowy: 300 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 446300 300 |
| GTIN | 4045197204936 |
| Klasa artykułu | 42D |

Opis**Wykonanie:**

Powierzchnia chromowana matowo, z czytelnie wygrawerowaną skalą.

norma: Norma zakładowa

materiał: Stal stopowa, INOX

wszystkie części: hartowane

Opakowanie: sztywny pojemnik

Kalibracja: A1

podziałka/odczyt: 0,05 mm

długość prowadnicy traserskiej: 160 mm

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| długość prowadnicy traserskiej | 160 mm |
| zakres pomiarowy | 0 - 300 mm |
| granica błędu | 100 µm |
| podziałka/odczyt | 0,05 mm |
| norma | Norma zakładowa |
| materiał | Stal stopowa, INOX |
| wszystkie części | hartowane |
| powierzchnia | matowana |
| Opakowanie | sztywny pojemnik |

| | |
|--------------------|-----------|
| Kalibracja | A1 |
| Technika pomiarowa | analogowe |

Usługi

| | |
|---|------------|
| Kalibracja suwmiarek, głębokościomierzy maks. zakres pomiarowy 300 mm | 011030 300 |
| Znakowanie opis laserowy | 018940 |
| Kalibracja DAkkS Suwmiarki, głębokościomierze maks. zakres pomiarowy 300 mm | 011050 300 |