



## Nakrętki teowe z gwintem, wymiar nominalny rowka teowego: 16 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	375315 16
GTIN	2050002047013
Klasa artykułu	35A

### Opis

**Zastosowanie:**

do znormalizowanych śrub dwustronnych.

**Norma:**

**DIN 508**

**Materiał:**

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

**wskazówka:**

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu **całej długości gwintu**.

gwint: M14

wysokość nakrętki: 18 mm

szerokość a: 15,7 mm

szerokość e: 25 mm

wysokość k: 9 mm

### Opis techniczny

wymiar nominalny rowka teowego	16 mm
gwint	M14
szerokość a	15,7 mm

wysokość nakrętki	18 mm
szerokość e	25 mm
wysokość k	9 mm
typ	508
Rodzaj produktu	Wkładki teowe