

**Nakrętki teowe Rhombus, wym. nomin. rowka teow./ gwint: 16/M14 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375330 16/M14
GTIN	4020772080273
Klasa artykułu	35A

**Opis****Zastosowanie:**

**Do wkładania nakrętki teowej od góry**, przez szyjkę rowka teowego. (Z powodu mniejszej powierzchni oporowej obciążalność mniejsza niż nr 375315).

**Materiał:**

Stal ulepszana cieplnie.

gwint: M14

wysokość nakrętki: 18 mm

szerokość e: 25 mm

szerokość a: 15,7 mm

wysokość k: 9 mm

**Opis techniczny**

szerokość a	15,7 mm
wysokość nakrętki	18 mm
gwint	M14
wymiar nominalny rowka teowego	16 mm
szerokość e	25 mm
wysokość k	9 mm
typ	510

