


**Nakrętki teowe długie, wym. nomin. rowka teow./ gwint: 10/M8mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375325 10/M8
GTIN	4020772084660
Klasa artykułu	35A

Opis**Zastosowanie:**

Szczególnie do maszyn precyzyjnych w celu ochrony rowków przed uszkodzeniami.

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

Opis techniczny

wysokość nakrętki	12 mm
gwint	M8
szerokość a	9,7 mm
wymiar nominalny rowka teowego	10 mm
długość	30 mm
szerokość e	15 mm
wysokość k	6 mm
typ	508L

Rodzaj produktu

Wkładki teowe