



Nakrętki teowe z gwintem, wymiar nominalny rowka teowego: 18 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	375315 18
GTIN	2050002047020
Klasa artykułu	35A

Opis

Zastosowanie:

do znormalizowanych śrub dwustronnych.

Norma:

DIN 508

Materiał:

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu **całej długości gwintu**.

gwint: M16

wysokość nakrętki: 20 mm

szerokość a: 17,7 mm

szerokość e: 28 mm

wysokość k: 10 mm

Opis techniczny

wymiar nominalny rowka teowego	18 mm
wysokość nakrętki	20 mm
szerokość a	17,7 mm

gwint	M16
szerokość e	28 mm
wysokość k	10 mm
typ	508
Rodzaj produktu	Wkładki teowe