

Mitutoyo

Cyfrowe mikrometry zewnętrzne, IP65, z wyjściem danych i bębniem zapadkowym, zakres pomiarowy: 0-25mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	421527 0-25
GTIN	4946368672861
Klasa artykułu	44A

Opis

Wykonanie:

Dokładność większa niż wymagana przez **DIN 863**. Bardzo duże wskazania LCD (7,5 mm) zapewniające pewny i szybki odczyt, blokada klawiatury. Powierzchnie pomiarowe pokryte węglnikami spiekаныmi. **Wykonanie przeciwwstrząsowe**. Wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane.

bębenek zapadkowy.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. 357, od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym.

Wyp. dodatkowe:

Nr 421525 i 421527, przewód do transmisji danych nr 497445.

Opis techniczny

zakres pomiarowy	0 - 25 mm
Ø wrzeciona	6,35 mm
skok wrzeciona	0,5 mm
granica błędu	2 µm
odczyt	0,001 mm

Kalibracja	B1
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 357
stopień ochrony IP	IP 65
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	Norma zakładowa
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze USB
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	mikrometrów

Usługi

Kalibracja DAkkSMikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 100 mm	022010 100
KalibracjaMikrometr zewnętrzny bez wzorca nastawczego maks. zakres pomiarowy 25 mm	022000 25

Akcesoria

Nadajnik Typ S16E	498966 S16E
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357	081560 357
Przewód przyłączeniowy z przyciskiem danych Typ D1	497445 D1
Przewód przyłączeniowy z przyciskiem danych Typ USB2	497445 USB2
Przewód przyłączeniowy z przyciskiem danych Typ D2	497445 D2
Odbiornik / interfejs klawiatury USB Typ	498965
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975