

**Nakrętki teowe Rhombus, wym. nomin. rowka teow./ gwint: 18/M16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375330 18/M16
GTIN	4020772080280
Klasa artykułu	35A

**Opis****Zastosowanie:**

**Do wkładania nakrętki teowej od góry**, przez szyjkę rowka teowego. (Z powodu mniejszej powierzchni oporowej obciążalność mniejsza niż nr 375315).

**Materiał:**

Stal ulepszana cieplnie.

gwint: M16

wysokość nakrętki: 20 mm

szerokość e: 28 mm

szerokość a: 17,7 mm

wysokość k: 10 mm

**Opis techniczny**

gwint	M16
wysokość nakrętki	20 mm
szerokość a	17,7 mm
wymiar nominalny rowka teowego	18 mm
szerokość e	28 mm
wysokość k	10 mm
typ	510

