

**Nakrętki teowe z gwintem, wymiar nominalny rowka teowego: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375315 20
GTIN	4020772080075
Klasa artykułu	35A

Opis**Zastosowanie:**

do znormalizowanych śrub dwustronnych.

Norma:

DIN 508

Materiał:

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu **całej długości gwintu**.

gwint: M18

wysokość nakrętki: 24 mm

szerokość a: 19,7 mm

szerokość e: 32 mm

wysokość k: 12 mm

Opis techniczny

gwint	M18
wysokość nakrętki	24 mm
wymiar nominalny rowka teowego	20 mm

szerokość a	19,7 mm
szerokość e	32 mm
wysokość k	12 mm
typ	508