

Mitutoyo

Cyfrowe mikrometry zewnętrzne, IP65, z wyjściem danych i bębniem zapadkowym, zakres pomiarowy: 25-50mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	421527 25-50
GTIN	4946368672878
Klasa artykułu	44A

Opis

Wykonanie:

Dokładność większa niż wymagana przez **DIN 863**. Bardzo duże wskazania LCD (7,5 mm) zapewniające pewny i szybki odczyt, blokada klawiatury. Powierzchnie pomiarowe pokryte węglnikami spiekanymi. **Wykonanie przeciwwstrząsowe**. Wrzeciono pomiarowe hartowane i szlifowane.

bębenek zapadkowy.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

1 bateria nr 081560, wielk. 357, od wielk. 25-50 z 1 wzorcem nastawczym.

Wyp. dodatkowe:

Nr 421525 i 421527, przewód do transmisji danych nr 497445.

Opis techniczny

zakres pomiarowy	25 - 50 mm
skok wrzeciona	0,5 mm
Ø wrzeciona	6,35 mm
granica błędu	2 µm
odczyt	0,001 mm

Kalibracja	B2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 357
Liczba dołączonych baterii	1
stopień ochrony IP	IP 65
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
norma	Norma zakładowa
złącze	Złącze USB
złącze	Złącze USB
Technika pomiarowa	cyfrowy
Opakowanie	sztynny pojemnik
Rodzaj produktu	mikrometrów

Usługi

Kalibracja DAkkSMikrometr zewnętrzny wraz ze wzorcem nastawczym maks. zakres pomiarowy 100 mm	022050 100
KalibracjaMikrometr zewnętrzny wraz ze wzorcem nastawczym maks. zakres pomiarowy 100 mm	022040 100

Akcesoria

Nadajnik Typ S16E	498966 S16E
Odbiornik wielosystemowy / interfejs klawiatury USB Typ	498975
Przewód przyłączeniowyz przyciskiem danych Typ USB2	497445 USB2
Wzorce nastawcze do mikrometrów długość całkowita 25 mm	421100 25
Odbiornik / interfejs klawiatury USB Typ	498965
Przewód przyłączeniowyz przyciskiem danych Typ D2	497445 D2
Baterie guzikowe/baterie specjalne typ baterii 357	081560 357
Przewód przyłączeniowyz przyciskiem danych Typ D1	497445 D1