


**Nakrętki teowe długie, wym. nomin. rowka teow./ gwint: 14/M12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375325 14/M12
GTIN	4020772084684
Klasa artykułu	35A

**Opis****Zastosowanie:**

Szczególnie do maszyn precyzyjnych w celu ochrony rowków przed uszkodzeniami.

**Materiał:**

Stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

**Opis techniczny**

szerokość a	13,7 mm
wymiar nominalny rowka teowego	14 mm
długość	44 mm
gwint	M12
wysokość nakrętki	16 mm
szerokość e	22 mm
wysokość k	8 mm
typ	508L

Rodzaj produktu

Wkładki teowe