

**Nakrętki teowe rombowe, wym. nomin. rowka teow./ gwint: 20/M18mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375330 20/M18
GTIN	4020772080297
Klasa artykułu	35A

Opis**Zastosowanie:**

Do wkładania nakrętki teowej od góry, przez szyjkę rowka teowego. (Z powodu mniejszej powierzchni oporowej obciążalność mniejsza niż nr 375315).

Materiał:

Stal ulepszana cieplnie.

Opis techniczny

wymiar nominalny rowka teowego	20 mm
gwint	M18
wysokość nakrętki	24 mm
szerokość a	19,7 mm
szerokość e	32 mm
wysokość k	12 mm
typ	510
Rodzaj produktu	Wkładki teowe

