

**Nakrętki teowe z gwintem, wymiar nominalny rowka teowego: 22 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375315 22
GTIN	4020772080082
Klasa artykułu	35A

Opis**Zastosowanie:**

do znormalizowanych śrub dwustronnych.

Norma:

DIN 508

Materiał:

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu **całej długości gwintu**.

gwint: M20

wysokość nakrętki: 28 mm

szerokość a: 21,7 mm

szerokość e: 35 mm

wysokość k: 14 mm

Opis techniczny

wysokość nakrętki	28 mm
szerokość a	21,7 mm
gwint	M20

wymiar nominalny rowka teowego	22 mm
szerokość e	35 mm
wysokość k	14 mm
typ	508