

**Nakrętki teowe Rhombus, wym. nomin. rowka teow./ gwint: 22/M20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375330 22/M20
GTIN	4020772080303
Klasa artykułu	35A

**Opis****Zastosowanie:**

**Do wkładania nakrętki teowej od góry**, przez szyjkę rowka teowego. (Z powodu mniejszej powierzchni oporowej obciążalność mniejsza niż nr 375315).

**Materiał:**

Stal ulepszana cieplnie.

gwint: M20

wysokość nakrętki: 28 mm

szerokość e: 35 mm

szerokość a: 21,7 mm

wysokość k: 14 mm

**Opis techniczny**

wymiar nominalny rowka teowego	22 mm
gwint	M20
wysokość nakrętki	28 mm
szerokość a	21,7 mm
szerokość e	35 mm
wysokość k	14 mm
typ	510

