

**Nakrętki teowe z gwintem, wymiar nominalny rowka teowego: 24 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375315 24
GTIN	4020772080099
Klasa artykułu	35A

Opis**Zastosowanie:**

do znormalizowanych śrub dwustronnych.

Norma:

DIN 508

Materiał:

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu **całej długości gwintu**.

gwint: M 22

wysokość nakrętki: 32 mm

szerokość a: 23,7 mm

szerokość e: 40 mm

wysokość k: 16 mm

Opis techniczny

szerokość a	23,7 mm
gwint	M 22
wymiar nominalny rowka teowego	24 mm

wysokość nakrętki	32 mm
szerokość e	40 mm
wysokość k	16 mm
typ	508