


Garant**Płyta bazowa ZeroClamp, Typ: 10024****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	360012 10024
GTIN	4045197377029
Klasa artykułu	310

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie otwory do rowków teowych o rozstawie **63, 100, 125 mm**.

Otwór centralny o \varnothing 25 H7 do mocowania zestawu centrującego. Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest ważną funkcją dla nowoczesnych systemów produkcyjnych, w szczególności w produkcji zautomatyzowanej. Specjalny interfejs stykowy zapewnia precyzyjną i niezawodną powtarzalność punktów zerowych. Pneumatyczna siła mocowania systemu utrzymuje obrabiane elementy w żądanym położeniu, co umożliwia ich szybką i dokładną wymianę bez konieczności ponownej zmiany położenia. Zmniejsza to nakłady na przezbrajanie i zwiększa produktywność. Mocowanie w punkcie zerowym systemu GARANT ZeroClamp jest niezbędne dla wydajnych procesów produkcyjnych. Dowiedz się więcej o innowacyjnej technologii GARANT ZeroClamp i zoptymalizuj swoją produkcję.

Zastosowanie:

Do maszyn pionowych i poziomych.

Materiał:

Płyta podstawy z aluminium o wysokiej wytrzymałości, poddanego obróbce powierzchniowej. Wszystkie części gniazda mocującego ze stali nierdzewnej lub stali zabezpieczonej przed korozją.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń mocujący nr 360025.

Bloki przyłączeniowe nr 360017, wielk. 12808 / 12805.

wskazówka:

Płyty podstawowe o \varnothing gniazda mocującego wynoszącej 138 mm także z samohamownymi gniazdami mocującymi dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

wymiar S	200 mm
liczba gniazd mocujących	6
długość A	366 mm
typ	10024
Ø gniazda mocującego	120 mm
wysokość H	44 mm
szerokość B	566 mm
Seria	ZeroClamp
Rodzaj produktu	Płyta bazowa

Akcesoria

ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 16M8	360025 16M8
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 18M16	360025 18M16
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 16M10	360025 16M10
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 18M16/138	360025 18M16/138
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 25M16/138	360025 25M16/138
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 25M10/138	360025 25M10/138
ZeroClamp - blok przyłączeniowy Typ 12808	360017 12808
ZeroClamp - osłony płyty bazowej Typ 11354	360013 11354
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 18M12/138	360025 18M12/138

ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 25M10	360025 25M10
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 12M10	360025 12M10
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 18M12	360025 18M12
ZeroClamp - blok przyłączeniowy Typ 12805	360017 12805
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 12M10/138	360025 12M10/138
ZeroClamp - sworznie mocujące z gwintem wewnętrznym Typ 12M10/90	360025 12M10/90