


**Nakrętki teowe długie, wym. nomin. rowka teow./ gwint: 18/M16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375325 18/M16
GTIN	4020772084707
Klasa artykułu	35A

Opis**Zastosowanie:**

Szczególnie do maszyn precyzyjnych w celu ochrony rowków przed uszkodzeniami.

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

gwint: M16

wysokość nakrętki: 20 mm

szerokość a: 17,7 mm

szerokość e: 28 mm

wysokość k: 10 mm

długość: 56 mm

Opis techniczny

wymiar nominalny rowka teowego	18 mm
gwint	M16
długość	56 mm
szerokość a	17,7 mm
wysokość nakrętki	20 mm

szerokość e	28 mm
wysokość k	10 mm
typ	508L