

**Nakrętki teowe Rhombus, wym. nomin. rowka teow./ gwint: 28/M24 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375330 28/M24
GTIN	4020772080310
Klasa artykułu	35A

**Opis****Zastosowanie:**

**Do wkładania nakrętki teowej od góry**, przez szyjkę rowka teowego. (Z powodu mniejszej powierzchni oporowej obciążalność mniejsza niż nr 375315).

**Materiał:**

Stal ulepszana cieplnie.

gwint: M24

wysokość nakrętki: 36 mm

szerokość e: 44 mm

szerokość a: 27,7 mm

wysokość k: 18 mm

**Opis techniczny**

szerokość a	27,7 mm
wysokość nakrętki	36 mm
wymiar nominalny rowka teowego	28 mm
gwint	M24
szerokość e	44 mm
wysokość k	18 mm
typ	510

