

**Nakrętki teowe z gwintem, wymiar nominalny rowka teowego: 28 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375315 28
GTIN	4020772080105
Klasa artykułu	35A

Opis**Zastosowanie:**

do znormalizowanych śrub dwustronnych.

Norma:

DIN 508

Materiał:

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu **całej długości gwintu**.

gwint: M24

wysokość nakrętki: 36 mm

szerokość a: 27,7 mm

szerokość e: 44 mm

wysokość k: 18 mm

Opis techniczny

wymiar nominalny rowka teowego	28 mm
gwint	M24
wysokość nakrętki	36 mm

szerokość a	27,7 mm
szerokość e	44 mm
wysokość k	18 mm
typ	508