

**Nakrętki teowe z gwintem, wymiar nominalny rowka teowego: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375315 8
GTIN	4020772080013
Klasa artykułu	35A

**Opis****Zastosowanie:**

do znormalizowanych śrub dwustronnych.

**Norma:**

**DIN 508**

**Materiał:**

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

**wskazówka:**

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu **całej długości gwintu**.

gwint: M6

wysokość nakrętki: 10 mm

szerokość a: 7,7 mm

szerokość e: 13 mm

wysokość k: 6 mm

**Opis techniczny**

szerokość a	7,7 mm
wymiar nominalny rowka teowego	8 mm
wysokość nakrętki	10 mm

gwint	M6
szerokość e	13 mm
wysokość k	6 mm
typ	508