

**Nakrętki teowe długie, wym. nomin. rowka teow./ gwint: 20/M18mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375325 20/M18
GTIN	4020772084714
Klasa artykułu	35A

**Opis****Zastosowanie:**

Szczególnie do maszyn precyzyjnych w celu ochrony rowków przed uszkodzeniami.

**Materiał:**

Stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

**Opis techniczny**

wysokość nakrętki	24 mm
szerokość a	19,7 mm
gwint	M18
wymiar nominalny rowka teowego	20 mm
długość	64 mm
szerokość e	32 mm
wysokość k	12 mm
typ	508L

Rodzaj produktu

Wkładki teowe