


**Nakrętki teowe Rhombus, wym. nomin. rowka teow./ gwint: 36/M30 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375330 36/M30
GTIN	4020772080327
Klasa artykułu	35A

Opis**Zastosowanie:**

Do wkładania nakrętki teowej od góry, przez szyjkę rowka teowego. (Z powodu mniejszej powierzchni oporowej obciążalność mniejsza niż nr 375315).

Materiał:

Stal ulepszana cieplnie.

gwint: M30

wysokość nakrętki: 44 mm

szerokość e: 54 mm

szerokość a: 35,6 mm

wysokość k: 22 mm

Opis techniczny

szerokość a	35,6 mm
wysokość nakrętki	44 mm
gwint	M30
wymiar nominalny rowka teowego	36 mm
szerokość e	54 mm
wysokość k	22 mm
typ	510

