


**Nakrętki teowe z gwintem, wymiar nominalny rowka teowego: 32 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375315 32
GTIN	4020772080112
Klasa artykułu	35A

**Opis****Zastosowanie:**

do znormalizowanych śrub dwustronnych.

**Norma:**

**DIN 508**

**Materiał:**

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

**wskazówka:**

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu **całej długości gwintu**.

gwint: M 27

wysokość nakrętki: 40 mm

szerokość a: 31,6 mm

szerokość e: 50 mm

wysokość k: 20 mm

**Opis techniczny**

gwint	M 27
wysokość nakrętki	40 mm
wymiar nominalny rowka teowego	32 mm

szerokość a	31,6 mm
szerokość e	50 mm
wysokość k	20 mm
typ	508