

**Nakrętki teowe półwyrób, wymiar nominalny rowka teowego: 22 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375320 22
GTIN	4020772084585
Klasa artykułu	35A

Opis**Zastosowanie:**

do produkcji nakrętek teowych o gwintach nieznormalizowanych.

Norma:

DIN 508

Materiał:

stal do ulepszania cieplnego, nieulepszona (= półwyrób bez gwintu).

wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu **całej długości gwintu**.

wysokość nakrętki: 28 mm

szerokość a: 21,7 mm

szerokość e: 35 mm

wysokość k: 14 mm

Opis techniczny

szerokość a	21,7 mm
wymiar nominalny rowka teowego	22 mm
wysokość nakrętki	28 mm
szerokość e	35 mm

wysokość k	14 mm
typ	508