

**Podkładki stożkowe kształt D, do gwintu: M20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375355 M20
GTIN	4020772081911
Klasa artykułu	35A

**Opis****Wykonanie:**

Kształty C i D utwardzane dyfuzyjnie, kształt G ulepszony cieplnie.

**Zastosowanie:**

Kompensacja kątowna do 3° przy użyciu kompletu

kształt D - przeznaczony jest tylko do otworów, <BR/>które zapewniają całkowite przyleganie podkładki.

**Norma:**

**DIN 6319** (Form G ähnlich DIN 6319).

**Opis techniczny**

do gwintu	M20
Ø otworu d <sub>2</sub>	23,2 mm
grubość h <sub>3</sub>	7,5 mm
Ø zewn. d <sub>4</sub>	36 mm
typ	6319D
Rodzaj produktu	Podkładki stożkowe

