



Śruby teowe rombowe, wymiar nominalny rowka teowego × długość L: 14X50 mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 375335 14X50 |
| GTIN | 4020772087296 |
| Klasa artykułu | 35A |

Opis

Wykonanie:

- kute;
- śruby teowe frezowane, gwint walcowany;
- ulepszone cieplnie do klasy wytrzymałości 10.9.

Zastosowanie:

Ułatwiają wybór punktu mocowania na długich stołach. Śrubę mocującą wkłada się do rowka teowego od góry.

wymiar nominalny rowka teowego: 14 mm

gwint G: M12

długość L: 50 mm

długość gwintu b: 35 mm

mniejsza szerokość nakrętki a: 13,7 mm

szerokość nakrętki e: 22 mm

Opis techniczny

| | |
|------------|------|
| wysokość k | 8 mm |
|------------|------|

| | |
|--------------------------------|---------|
| mniejsza szerokość nakrętki a | 13,7 mm |
| wymiar nominalny rowka teowego | 14 mm |
| długość gwintu b | 35 mm |
| szerokość nakrętki e | 22 mm |
| gwint G | M12 |
| długość L | 50 mm |
| typ | 797 |
| romb | tak |