


**Nakrętki teowe z gwintem, wymiar nominalny rowka teowego: 36 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 375315 36 |
| GTIN | 4020772080129 |
| Klasa artykułu | 35A |

Opis**Zastosowanie:**

do znormalizowanych śrub dwustronnych.

Norma:

DIN 508

Materiał:

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu **całej długości gwintu**.

gwint: M 30

wysokość nakrętki: 44 mm

szerokość a: 35,6 mm

szerokość e: 54 mm

wysokość k: 22 mm

Opis techniczny

| | |
|-------------------|---------|
| gwint | M 30 |
| wysokość nakrętki | 44 mm |
| szerokość a | 35,6 mm |

| | |
|--------------------------------|-------|
| wymiar nominalny rowka teowego | 36 mm |
| szerokość e | 54 mm |
| wysokość k | 22 mm |
| typ | 508 |