



## Śruby teowe rombowe, wymiar nominalny rowka teowego × długość L: 28X125mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 375335 28X125 |
| GTIN             | 4020772086954 |
| Klasa artykułu   | 35A           |

### Opis

#### Wykonanie:

- kute;
- śruby teowe frezowane, gwint walcowany;
- ulepszone cieplnie do klasy wytrzymałości 10.9.

#### Zastosowanie:

Ułatwiają wybór punktu mocowania na długich stołach. Śrubę mocującą wkłada się do rowka teowego od góry.

### Opis techniczny

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| długość gwintu b               | 85 mm   |
| wysokość k                     | 18 mm   |
| szerokość nakrętki e           | 44 mm   |
| wymiar nominalny rowka teowego | 28 mm   |
| mniejsza szerokość nakrętki a  | 27,7 mm |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| gwint G         | M24             |
| długość L       | 125 mm          |
| typ             | 797             |
| romb            | tak             |
| Rodzaj produktu | Śruba do rowków |