



## Nakrętki teowe z gwintem, wymiar nominalny rowka teowego: 12 mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 375315 12     |
| GTIN             | 2050002046993 |
| Klasa artykułu   | 35A           |

### Opis

**Zastosowanie:**

do znormalizowanych śrub dwustronnych.

**Norma:**

**DIN 508**

**Materiał:**

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

**wskazówka:**

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu **całej długości gwintu**.

gwint: M10

wysokość nakrętki: 14 mm

szerokość a: 11,7 mm

szerokość e: 18 mm

wysokość k: 7 mm

### Opis techniczny

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| gwint                          | M10   |
| wymiar nominalny rowka teowego | 12 mm |
| wysokość nakrętki              | 14 mm |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| szerokość a     | 11,7 mm       |
| szerokość e     | 18 mm         |
| wysokość k      | 7 mm          |
| typ             | 508           |
| Rodzaj produktu | Wkładki teowe |