

**Nakrętki teowe Rhombus, wym. nomin. rowka teow./ gwint: 12/M10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375330 12/M10
GTIN	4020772080259
Klasa artykułu	35A

Opis**Zastosowanie:**

Do wkładania nakrętki teowej od góry, przez szyjkę rowka teowego. (Z powodu mniejszej powierzchni oporowej obciążalność mniejsza niż nr 375315).

Materiał:

Stal ulepszana cieplnie.

gwint: M10

wysokość nakrętki: 14 mm

szerokość e: 18 mm

szerokość a: 11,7 mm

wysokość k: 7 mm

Opis techniczny

szerokość a	11,7 mm
gwint	M10
wymiar nominalny rowka teowego	12 mm
wysokość nakrętki	14 mm
szerokość e	18 mm
wysokość k	7 mm
typ	510

