


**Nakrętki teowe półwyrób, wymiar nominalny rowka teowego: 28 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375320 28
GTIN	4020772084608
Klasa artykułu	35A

Opis**Zastosowanie:**

do produkcji nakrętek teowych o gwintach nieznormalizowanych.

Norma:

DIN 508

Materiał:

stal do ulepszania cieplnego, nieulepszona (= półwyrób bez gwintu).

wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu **całej długości gwintu**.

wysokość nakrętki: 36 mm

szerokość a: 27,7 mm

szerokość e: 44 mm

wysokość k: 18 mm

Opis techniczny

szerokość a	27,7 mm
wysokość nakrętki	36 mm
wymiar nominalny rowka teowego	28 mm
szerokość e	44 mm

wysokość k	18 mm
typ	508