



Nakrętki teowe z gwintem, wymiar nominalny rowka teowego: 14 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	375315 14
GTIN	2050002047006
Klasa artykułu	35A

Opis

Zastosowanie:

do znormalizowanych śrub dwustronnych.

Norma:

DIN 508

Materiał:

stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

wskazówka:

Pełna wytrzymałość tylko przy wykorzystaniu **całej długości gwintu**.

gwint: M12

wysokość nakrętki: 16 mm

szerokość a: 13,7 mm

szerokość e: 22 mm

wysokość k: 8 mm

Opis techniczny

gwint	M12
wysokość nakrętki	16 mm
wymiar nominalny rowka teowego	14 mm

szerokość a	13,7 mm
szerokość e	22 mm
wysokość k	8 mm
typ	508
Rodzaj produktu	Wkładki teowe