

**Nakrętki teowe Rhombus, wym. nomin. rowka teow./ gwint: 14/M12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375330 14/M12
GTIN	4020772080266
Klasa artykułu	35A

**Opis****Zastosowanie:**

**Do wkładania nakrętki teowej od góry**, przez szyjkę rowka teowego. (Z powodu mniejszej powierzchni oporowej obciążalność mniejsza niż nr 375315).

**Materiał:**

Stal ulepszana cieplnie.

gwint: M12

wysokość nakrętki: 16 mm

szerokość e: 22 mm

szerokość a: 13,7 mm

wysokość k: 8 mm

**Opis techniczny**

szerokość a	13,7 mm
wymiar nominalny rowka teowego	14 mm
wysokość nakrętki	16 mm
gwint	M12
szerokość e	22 mm
wysokość k	8 mm
typ	510

