


**Nakrętki teowe długie, wym. nomin. rowka teow./ gwint: 8/M6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375325 8/M6
GTIN	4020772084653
Klasa artykułu	35A

Opis**Zastosowanie:**

Szczególnie do maszyn precyzyjnych w celu ochrony rowków przed uszkodzeniami.

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie, klasa wytrzymałości 10.

gwint: M6

wysokość nakrętki: 10 mm

szerokość a: 7,7 mm

szerokość e: 13 mm

wysokość k: 6 mm

długość: 26 mm

Opis techniczny

wysokość nakrętki	10 mm
szerokość a	7,7 mm
wymiar nominalny rowka teowego	8 mm
gwint	M6
długość	26 mm

szerokość e	13 mm
wysokość k	6 mm
typ	508L