

**Podkładki, do gwintu: M6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375340 M6
GTIN	4020772082819
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Bardzo grube, płasko tłoczone i hartowane, krawędzie załamane.

Zastosowanie:

Nadają się szczególnie do stosowania z łapami dociskowymi.
Specjalnie do wykonywania przyrządów.

Norma:**DIN 6340**

Ø otworu d_1 : 6,4 mm

Ø zewn. D_2 : 17 mm

grubość h : 3 mm

Opis techniczny

Ø otworu d_1	6,4 mm
grubość h	3 mm
Ø zewn. D_2	17 mm
do gwintu	M6
typ	6340

