

Mitutoyo

Mikrometry zewnętrzne z kowadełkiem pryzmowym, zakres pomiarowy: 1-15 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	422300 1-15
GTIN	4946368009964
Klasa artykułu	44A

Opis

Wykonanie:

Z kowadełkiem pryzmowym do pomiaru elementów o trzech lub pięciu krawędziach. Kabłąk lakierowany. Skok wrzeciona korygowany w zależności od kąta pryzmy. **3-kątny**, z kątem pryzmy 60°

Zastosowanie:

Do pomiaru narzędzi o **3 lub 5 ostrzach** (frezów, rozwiertaków).

w dostawie::

Wraz z wzorcem nastawczym.

norma: DIN 863

Opakowanie: sztywny pojemnik

podziałka bębena pomiarowego: 1/50 mm

Kalibracja: B1

Kalibracja: B8

odczyt: 0,01 mm

Ø wrzeciona: 6,35 mm

Ø bębena pomiarowego: 18 mm

kąt pryzmy: 60° (trójkątny) stopni

Opis techniczny

zakres pomiarowy	1 - 15 mm
Ø bębena pomiarowego	18 mm
kąt pryzmy	60° (trójkątny) stopni

Ø wrzeciona	6,35 mm
podziałka bębena pomiarowego	1/50 mm
odczyt	0,01 mm
Kalibracja	B1
Kalibracja	B8
norma	DIN 863
Technika pomiarowa	analogowy
Opakowanie	sztywny pojemnik

Usługi

Kalibracja mikrometrów maks. zakres pomiarowy 25 mm	012050 25
Kalibracja wzorców do mikrometrów – do pomiaru gwintów maks. wymiar nominalny 100 mm	012380 100
Znakowanie opis laserowy	018940
Kalibracja DAkkS Mikrometr kabłąkowy maks. zakres pomiarowy 100 mm	012060 100